


# キャスターカバー（販売品）

現場の汚れ防止対策として脱着可能な  
Φ150用ナイロン養生カバーを新たに導入！

- ホワイト色により清潔なイメージ
- 420dの高強度ナイロン素材を使用
- ファスナーにより容易な脱着が可能
- Φ150 ブレーキ付きキャスターにも取付け可能



アルロックキャリア



ロールボックスパレット



ホイールも覆い汚れ防止対策にも対応！

## アルロックキャリアでの取付例




②キャスターとブレーキ金具間へファスナー出シロ部を入れ込む



①面ファスナーを外す

品名	キャスター(φ) (mm)	質量(g)
キャスターカバー	150	17



カバー出シロ方向  
※出シロの挿入方向に注意して下さい！  
③ファスナー出シロ部を引張りキャスター全体を覆い被せる



⑤同様の手順で全てのキャスターに取り付けて完了



④面ファスナーを留める

**⚠ 使用上の注意 ⚠**

- 破れ等見られた時は使用を中止してください
- Φ150 キャスターのみ使用してください
- 原則現場搬入の直前に取り付けてください
- キャスターカバー以外の用途では使用しないでください

## 取付可能機材

アルロックキャリア	ロールボックスパレット	セキュリティラック	システム台車
タナー	メッシュパレット	ハンガーパレット	

※上記以外の機材はお問合せ下さい

卸レンタル専門  
**株式会社 アクトワンヤマイチ**

<https://www.act-1.co.jp>



- |        |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| 札幌営業所  | TEL: 011-790-1201 | FAX: 011-790-1202 |
| 仙台営業所  | TEL: 022-388-6990 | FAX: 022-388-6991 |
| 首都圏業務課 | TEL: 03-6758-3984 | FAX: 03-5643-6551 |
| 名古屋営業所 | TEL: 0567-33-1221 | FAX: 0567-33-1222 |
| 関西営業所  | TEL: 06-4394-6333 | FAX: 06-4394-6334 |
| 広島営業所  | TEL: 082-545-3114 | FAX: 082-545-3115 |
| 福岡営業所  | TEL: 092-962-9111 | FAX: 092-962-9112 |