


キャスターカバー（販売品）

現場の汚れ防止対策に φ150キャスター用養生カバー

- ホホワイト色により清潔なイメージ
- 420d の高強度ナイロン素材を使用
- ファスナーにより容易な脱着が可能
- φ150 ブレーキ付きキャスターにも取付け可能



ロールボックスパレット



アルロックキャリア



ホイールも覆い汚れ防止対策にも対応！

アルロックキャリアでの取付例



② キャスターとブレーキ金具間へ
ファスナー出シロ部を入れ込む



① 面ファスナーを外す

品名	キャスター(φ) (mm)	質量(g)
キャスターカバー	150	17



⑤ 同様の手順で全てのキャ
スターに取り付けて完了



④ 面ファスナーを留める



カバー出シロ方向
※出シロの挿入方向に注意して下さい！
③ ファスナー出シロ部を引張り
キャスター全体を覆い被せる



使用上の注意



- 破れ等見られた時は使用を中止してください
- φ150 キャスターのみ使用してください
- 原則現場搬入の直前に取り付けてください
- キャスターカバー以外の用途では使用しないでください

取付可能機材

アルロックキャリア	ロールボックスパレット	セキュリティラック	システム台車
タナー	メッシュパレット	ハンガーパレット	

※上記以外の機材はお問合せ下さい

